

8FB SERIES

ELECTRIC POWERED FORKLIFT

8FBN 1.5 to 3.0 ton




FOTOYA
فوتویا

مشخصات اصلی

مدل		8FBN15	8FBN18	8FBN20	8FBN25	8FBN30
ظرفیت بار	kg	1500	1750	2000	2500	3000
مركز ثقل	mm	500	500	500	500	500
عرض کلی	A mm	1060	1065	1180	1180	1235
(شعاع چرخش) خارج	B mm	1770	1780	1980	2000	2210
ارتفاع گارد بالایی سر	C mm	2085	2095	2085	2085	2255
طول تا شاسک	D mm	2080	2115	2250	2325	2485

مشخصات باتری و موتور

مدل		8FBN15	8FBN18	8FBN20	8FBN25	8FBN30
ظرفیت / ولتاژ	U/Ah	48/390	48/390	48/470	48/565	80/370
Max. (5 - ساعت)	U/Ah	48/565	48/565	48/725	48/725	80/480
توان موتور حرکت	kW	7.6	7.6	10.7	10.7	11.9



دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه لشگری، کیلومتر ۱۳، بعد از نمایندگی بهمن موتور، خیابان امید، بن بست دوم شرقی، پلاک ۲

www.fubco.ir ☎ info@fubco.ir ☎ ۰۲۱-۳۷۴۹۵ ☎ ۱۳۹۹۹۳۳۵۶۱

کارخانه و واحد خدمات : تهران، شهرک صنعتی پرند، خیابان گلزار، خیابان آذین، قطعه D۸۱، پلاک ۱۵

☎ ۰۲۱-۵۶۴۱۸۸۱۲ ☎ ۳۷۶۱۴۱۵۴۵



انتخاب ارتفاع

Height Selector

این ویژگی شاخه ها را در حالت از پیش تنظیم شده با تشخیص ارتفاع توسط یک سنسور متوقف می کند و با فشار دادن یک دکمه بارگیری به راحتی امکان پذیر خواهد بود.



سنسور ضربه

Shock Sensor

سنسور ضربه این سنسور برخورد دستگاه را تشخیص صدا داده و توسط نشانگر و با ایجاد صدا اخطار میدهد.



سیستم حسگر حضور اپراتور

More Spacious Leg Room

سنسور داخل صندلی اپراتور تعبیه شده که حضور اپراتور را تشخیص میدهد در مواقعی که اپراتور به درستی روی صندلی قرار نگرفته باشد حرکت دستگاه متوقف شده و بارگیری متوقف خواهد شد.

بدون عقب گرد

Anti roll back

آنتی رول پک در زمان توقف در شیب هنگامی که پدال ترمز و گاز آزاد میشود دیک تراک متوقف شده و با سرعت ثابت شروع به حرکت می کند این سیستم کاربری آسان دستگاه را در شیب میسر میکند.



امکان دید عالی

More Spacious Leg Room


محافظ مشبك بالای سر و اپراتور زاویه گیری تکیه گاه در ارتفاع کم قطر کم غربیلک فرمان و قرارگیری نمایشگر در محل مناسب باعث شده است تا سری اف جدید عالی و سرشاخه ها را برای اپراتور فراهم نماید.



سیستم ترمز احیا کننده باتری

More Spacious Leg Room

در زمان ترمز گیری تغییر جهت و با آزاد شدن پدال گاز به کار می افتد هنگام ترمز گیری نیروی ترمز احیا کننده بر اساس فشار وارد شده بر ترمز کنترل می شود این عمل باعث بازیافت موثر انرژی میشود.



عملکرد روان و پایدار

High-mount Rear Axle

عملکرد روان با پایداری خارق العاده با داشتن خصوصیتی از قبیل بالا بودن اکسل عقب عدم واژگونی و سیستم پایداری فعال اس عملکرد روان همراه با پایداری را فراهم نموده است.



تعویض آسان باتری

More Spacious Leg Room

با استفاده از سیستم های outroll و outside تعویض باتری ساده گردیده و همچنین به عملکرد توانایی باتری ها نیز کمک شده است سیستم باطری رولاند تعویض باتری با قرار دادن یک صفحه غلطان بر روی کف بدنه و بیرون کشیدن آن از طریق قرار دادن بر روی صفحه سمت راست لیفتراک امکان پذیر می باشد.

